

Garant**NC navrtávák HSS-E-PM 90° N, bez povlaku, Ø DC h6: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	112010 10
GTIN	4045197741431
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:****≥ Ø 6 mm s unášecí plochou dle DIN 1835-B.**

Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím, díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středícího otvoru. Velmi stabilní díky krátkým třískovým drážkám.

Vysoce výkonný NC navrtávák.

Řezný materiál z práškového metalurgického substrátu **pro vysoké nároky** na životnost a exaktní přesnost středění. Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení v nerezových ocelích.

Upozornění:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný Ø (nikoli všeobecně otáčky pro vnější Ø vrtáku).

Technický popis

Celková délka L	89 mm
Tolerance stopky	h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Ø stopky D _s	10 mm
Jmenovitý Ø D _c	10 mm
Délka drážky pro třísky L _c	25 mm
Stopka	DIN 1835 B s h6
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	Výrobní norma

Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Vrcholový úhel	90 stupeň
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Navrtávák

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	33 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	14 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	10 m/min	M
CuZn	vhodný	88 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		