

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 160/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223300 160/16
GTIN	4960664732784
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

**Výhoda:**

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

**Technický popis**

Upínací klín	229720
Upínací otvor Ø	40 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	160 mm
Počet břitů Z	16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1106
Šroub pro upínací klín	229721
Maximální vnější Ø D <sub>max</sub>	169 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	70 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Šroub klínku	229721
Upínací klín	229720