

n-gineric

Inteligentní rotační měřicí čidlo s měřením úhlu otočení, ng-eTTR, Maximální utahovací moment: 5Nm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	654379 5
GTIN	2050001941541
Třída artiklu	66E

Popis**Provedení:**

Otočné senzory pro **přímé připojení** k notebooku, PC nebo tabletu jsou bezkontaktní a tudíž bez opotřebení.

Extrémně vysoké rozlišení při měření utahovacího momentu (1/10000 jmenovitého měřicího rozsahu).

Do vel. 20 s 1/4 palcovým 6hranem, od vel. 50 se 4hranem.

S rozhraním eTTR / USB-A (pro robustní kabel se šroubovacím konektorem). Přesnost měření $\pm 0,2$ %.

Výhoda:

- **Velice kompaktní provedení.**
- **Inteligentní digitální měření – bez běžného měřicího přístroje.**
- **Velmi flexibilní díky různým rozhraním: USB, Ethernet pro komunikaci měřených dat a ng link pro připojení periferních zařízení z řady n-gineric.**
- **Rozsah měření až 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti přetížení.**

Použití:

- **K přesnému měření a šroubování se 100% kontrolou během ve výrobě.**
- **Ke zkouškám a analýze šroubových spojů.**
- **Ke kalibraci a kontrolám ručních a stacionárních šroubovacích nástrojů všeho druhu.**

Upozornění:

Dodávka **bez** datového kabelu; USB kabelu pod č. 654378.

Kalibrace DAkKS na vyžádání.

Technický popis

Rozsah měření	0,5 - 5 Nm
Úhlové rozlišení	0,1 stupeň
Přesnost měření utahovacího momentu	±0,2 %
Maximální utahovací moment	5 Nm
Hnací šestihran	1/4 palec
Hnací 6hran	1/4 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Přesnost měření úhel otočení	±0,5 stupeň
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce