

HOLEX**Rovinná / rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215055 50/5 |
| GTIN | 4045197750310 |
| Třída artiklu | 220 |

Popis

Provedení:

Z kalené speciální nástrojové oceli pro chod bez vibrací a dlouhou životnost. Díky specifické geometrii břítu jsou dosahovány velmi kvalitní povrchy.

Pozor:

Bez Powercard!

Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 40 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT 09T304 |
| Ø břítu D_c | 50 mm |
| Upínací otvor Ø | 22 mm |
| Počet břitů Z | 5 |

| | |
|--|----------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná | 219810 |