

HOLEX**Rovinná / rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215055 63/6
GTIN	4045197750327
Třída artiklu	220

Popis

Provedení:

Z kalené speciální nástrojové oceli pro chod bez vibrací a dlouhou životnost. Díky specifické geometrii břitu jsou dosahovány velmi kvalitní povrchy.

Pozor:

Bez Powercard!

Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Ø břitu D_c	63 mm
Počet břitů Z	6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT 09T304

Upínací otvor Ø	22 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219810
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP