

Garant**Fréza Feedking pro vysoké posuvy, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z:
25/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

Výhoda:

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Délka vyložení L ₁	35 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Počet břitů Z	3
Ø D ₃	12 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 070308
Ø břitu D _c	25 mm
Celková délka L _{celk.}	180 mm
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,56 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	11 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,85 mm
Řada	FeedKing
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219810
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP