

**Garant****Fréza Feedking pro vysoké posuvy, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z:  
35/5Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212902 35/5L
GTIN	4045197815606
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

**Dynamicky** působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení rezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

**Výhoda:**

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 070308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,85 mm
Počet břitů Z	5
Ø $D_3$	22 mm
Délka vyložení $L_1$	35 mm
Celková délka $L_{celk.}$	220 mm
Ø stopky $D_5\ h6$	32 mm
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,82 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	21 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,85 mm
Řada	FeedKing
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219810
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2