


**Garant**
**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 14mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	202725 14
GTIN	4045197746511
Třída artiklu	11X

## Popis

### Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

**Bez** 45° fazetky břítu.

## Technický popis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břítu $D_c$	14 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Celková délka L	84 mm
Délka břítu $L_c$	30 mm
Počet zubů Z	4
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	35 mm
Tvar stopky	HB
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Ø stopky $D_s$	14 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	13,8 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	H
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		