

**Garant****Kopírovací frézy 7° pozitivní, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 42/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení rezné hrany.**

Snížení vibrací a měkký vstup do materiálu díky 7° pozitivně postaveným vyměnitelným břitovým destičkám.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD..1003
Ø břitu D <sub>c</sub>	42 mm
Počet břitů Z	6
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804