

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill Tvar E, HB7530, Ø zhloubení: 11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	231690 11
GTIN	4045197760838
Třída artiklu	21M

## Popis

**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Tvar břitu E 180° se středícím hrotem 142° a ochrannou fazetkou 0,5 mm.

**Použití:**

Pro průchozí otvory pro šrouby dle DIN-ISO 273 a zhloubení dle DIN74, list2 tvarH, J a K, střední provedení.

Pro šrouby dle ISO912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

**Upozornění:**

Další rozměry je možno dodat na poptávku. Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5xD.

## Technický popis

Ø zhloubení	11 mm
Vhodné pro průchozí otvor	6,6 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M6
Řada	HiPer-Drill

Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Typ	HB7530
Druh produktu	Obráběcí vložka pro zahlubování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	40 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	H
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
mokrý max.	vhodný		