


**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 10 mm Highfeed, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.**

- Přesnost rádiusu, obvodové házivosti:  $\pm 0,015$  mm.
- Přesnost výměny z destičky na destičku:  $\pm 0,025$  mm.

**Použití:**

Torus destičky „Highfeed“ pro větší posuvy.

Posuv  $f_z$  v oceli  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,5 mm

Typ: HB7530

**Technický popis**

Typ	ST1400
Typ	HB7530
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	0,5 mm
Rádus pro programování u $a_{p,max}$	1,4 mm

Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,4 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování