


**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 12 mm Highfeed, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 212752 ALU    |
| GTIN           | 4045197761866 |
| Třída artiklu  | 21A           |

**Popis****Provedení:**

**Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.**

- **Přesnost rádiusu, obvodové házivosti:  $\pm 0,015$  mm.**
- **Přesnost výměny z destičky na destičku:  $\pm 0,025$  mm.**

**Použití:**

Torus destičky „**Highfeed**“ pro větší posuvy.

Posuv  $f_z$  v oceli  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,6 mm

Typ: HU7830

**Technický popis**

|  |        |
|--|--------|
| Typ  | ALU    |
| Typ  | HU7830 |
| Řezný materiál                               | TK     |
| Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$           | 0,6 mm |
| Rádus pro programování u $a_{p,max}$         | 1,4 mm |
| Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,5 mm |

|  |  |
|--|--|
| Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup> | 0,6 mm                                     |
| Počet výměn/řezání                           | 1  |
| Druh produktu                                | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |