

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, SK 50 A = 400, Ø trnu d1: 22mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	301148 22
GTIN	4045197761910
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	400 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Hmotnost	5,3 kg
Upnutí	SK 50 A = 400
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
	308720 50

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50

308740 50