

Garant**Tepelný upínač typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303405 3 |
| GTIN | 4045197763587 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 3 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 80 mm |
| Vnější Ø D | 17 mm |
| Upnutí | BT 30 krátké |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Tvar | AD |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 30 | 354225 30 |
| Skříň | 354290 |
| Smršťovací přístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30 | 308610 30 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30 | 308760 30 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30 | 308765 30 |
| Chladicí jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |