

**Garant****CNMM 160616, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250460 HB7020 |
| GTIN           | 4045197764119 |
| Třída artiklu  | 21G           |

## Popis

CNMM 160616 HB7020 Druh: HB7020  
Lamač třísek: SR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min

## Technický popis

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Posuv $f$                           | 0,4 - 1,2 mm/ot,  |
| Druh                                | HB7020            |
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Lamač třísek                        | SR                |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 100 - 300 m/min   |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný |
| Rohový rádius                       | 1,6 mm            |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 2 - 10 mm                                    |
| Přiřazení dokončování/hrubování      | hrubování                                    |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CNMM 160616                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |