

Garant**TK kopírovací fréza dlouhá, válcová stopka, Ø D: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212590 8
GTIN	4045197761347
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Tvrdokov – pro velké hloubky obrábění a pro snížení vibrací.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Počet břitů Z	2
Délka vyložení L_1	25 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
\varnothing břitu D_c	8 mm
\varnothing stopky D_s h6	8 mm
Vnitřní chlazení	ne
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Upínací šroub	219870