

Garant**TK kopírovací fréza velmi dlouhá, válcová stopka, Ø D: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212592 10
GTIN	4045197761453
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Tvrdokov – pro velké hloubky obrábění a pro snížení vibrací.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

\varnothing břítu D_c	10 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
\varnothing stopky D_s h6	10 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing d_1$	8,8 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kopírovací frézování

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Upínací šroub	219874