

Garant**TK vrták HPC, Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 8,9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122809 8,9
GTIN	4045197759153
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

S povlakem DLC sp^2 nejnovější generace s **malým koeficientem tření** zaručuje **vynikající odvod třísek**. Pro **vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů**. **Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru díky 6 vodicím fazetkám.**

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický popis

Ø stopky D_s	10 mm
Jmenovitý Ø D_c	8,9 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,55 mm/ot,
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Celková délka L	142 mm
Počet břitů Z	2
Tolerance stopky	h6
Délka drážky pro třísky L_c	95 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	81,7 mm
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK

Provedení	8xD
Typ	W
Vrcholový úhel	135 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	325 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	315 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	135 m/min	N
PEEK	vhodný	110 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	80 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	70 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	60 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	70 m/min	N
Cu	vhodný	140 m/min	N
CuZn	vhodný	160 m/min	N
GFK	vhodný	70 m/min	N
CFK	vhodný	70 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		

