

Garant**SNMG 190612, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190612 HB7020 Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm

Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení