

**Garant****SNMG 150612, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 150612 HB7020 Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Druh	HB7020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SG

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení