

Garant**SNMG 150616, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 150616 HB7020 Rohový rádius: 1,6 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mmPosuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	1,6 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SG
Druh	HB7020

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 150616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení