

Garant**SNMG 190624, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190624 HB7020 Rohový rádius: 2,4 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7020
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Rohový rádius	2,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Lamač třísek	SG
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení