



Rádlovací tvářecí nástroj univerzální, Velikost stopky: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290020 20
GTIN	4030741458408
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Modulární konstrukce: Použitelné jako pravá a levá verze.

- **Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.**
- **Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosiče rádlovacího kolečka a výšky hrotu.**
- **Možnost rozšíření pracovního rozsahu otočením nosiče rádlovacího kolečka.**
- **Možnost výměny čelistí (sad čelistí na poptávku) pro rádlování až k nákrůžku.**

Upozornění:

Při použití rádlovacího kolečka \varnothing 25 mm se rozšíří pracovní rozsah na 0 mm - 65 mm.

Technický popis

Pracovní rozsah	3,5 - 65 mm
Pro \varnothing d_2 otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Osový čep	299910 8
Výška stopky	20 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	8 mm
Pro \varnothing d_1 rýhovacího kolečka	20 mm

Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	25 mm
Šířka stopky	20 mm
Směr řezu	vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 2×AA
Pro rádlovaný profil	RBL 2×BR
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR45°
Pro rádlovaný profil	RGE30° BL/BR30°
Pro rádlovaný profil	RBR 2×BL
Druh produktu	Rádlovací nástroj