

Garant**Tepelný upínač 3°, SK 40 A = 120, Ø upnutí D1: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302356 4
GTIN	4045197762719
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

Použití:

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ. 308820 – 308835. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410, vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 – 304450.

Upozornění:

Délkové nastavení není možné!

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	15 mm
Ø D ₂	10 mm
Upínací Ø D ₁	4 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
	308806 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40

354225 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308615 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky $\varnothing d / \varnothing D1$ 12/4 mm

302410 12/4

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308625 40