



## Rádlovací frézovací nástroj univerzální, Velikost stopky: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290210 12
GTIN	4030741397554
Třída artiklu	29H

### Popis

#### Provedení:

**Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.**

TK pouzdro se zvýšenou odolností proti opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

#### Výhoda:

- **Nízké vibrace.**
- **Nastavovací stupnice a synchronně se pohybující nastavovací vřeteno pro nastavení  $\emptyset$  obrobku.**
- **Kratší časy přípravy a tudíž nižší náklady na kus.**
- **Korekce úhlu hřbetu rýhovacího kolečka.**
- **Speciálně kalený povrch pro vyšší odolnost proti opotřebení.**
- **Pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.**

### Technický popis

Výška stopky	12 mm
Pracovní rozsah	3 - 50 mm
Šířka stopky	12 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 5
Pro $\emptyset$ $d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Pro $\emptyset$ $d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm

Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Příslušenství

Sada náhradních dílů (3dílná), TK pouzdro, krycí destička, šroub Typ 5

299920 5