




## Sada rádlovacího frézovacího nástroje, Velikost stopky: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290219 12
GTIN	4030741656873
Třída artiklu	29H

### Popis

#### Provedení:

**Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.**

TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

#### Obsah:

Po 1 ks rádlovacího frézovacího nástroje č. 290200 a č. 290210: vel. 12

Po 2 ks rádlovacích koleček č. 290261: vel. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Po 1 ks rádlovacích koleček č. 290276 a č. 290281: vel. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Technický popis

Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RBL45° 1×BR15°
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°

Pro rádlovaný profil	RAA 1×BL30°
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Příslušenství

Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 10 mm	290200 10
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 12 mm	290210 12
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 10 mm	290210 10
Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 12 mm	290200 12
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8