

Garant**Tepelný upínač typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303405 12
GTIN	4045197763655
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Vnější Ø D	32 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 30	354225 30
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Skříň	354290