

**Garant****CNMG 190616, Typ: HB7020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMG 190616 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	1,6 mm
Druh	HB7020

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení