

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,6 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7020

Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení