

HOLEX®**VCMT 110304 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Třída artiklu	22D

Popis

VCMT 110304 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 2,75 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MM
Hloubka řezu a_p	0,1 - 2,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Druh	HBX130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální