

**Garant**
**TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202993 6
GTIN	4045197766724
Třída artiklu	11X

**Popis**

TK fréza HPC 6 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu  $L_c$ : 10 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 6 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,4 mm

Posuv  $f_z$  pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,025 mm

**Technický popis**

Celková délka L	54 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Počet zubů Z	4
Ø břitu $D_c$	6 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Délka břitu $L_c$	10 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza