

Garant**TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202993 10
GTIN	4045197766748
Třída artiklu	11X

Popis

TK fréza HPC 10 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8
Počet zubů Z: 4
Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň
Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka: DIN 6535 HB s h6
Počet zubů Z: 4
Délka břitu L_c : 14 mm
Celková délka L: 66 mm
Stopka Ø D_s : 10 mm
Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm²: 0,04 mm

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,045 mm
Počet zubů Z	4
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka Ø D_s	10 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm

Délka břitu L_c	14 mm
Celková délka L	66 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza