

**Garant****Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 20/3Lmm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273791 20/3L  |
| GTIN           | 4045197766014 |
| Třída artiklu  | 21W           |

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z vysoce pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Zajížděcí  $\varnothing D_{\min} = 25 \text{ mm}$  až do délky 30,5 mm.

Zajížděcí  $\varnothing D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  na celkové délce.

**Technický popis**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| $t_{\max}$ vnitřní obrábění                     | 6 mm                         |
| Šroub   | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)      |
| Středové přesazení $L_3$                        | 17 mm                        |
| $\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{\min}$ | 27,5 mm                      |
| Šířka zápichu w                                 | 3 mm                         |
| Celková délka L                                 | 200 mm                       |
| $\varnothing$ stopky $D_s$                      | 20 mm                        |
| Rozsah použití                                  | radiální vnitřní zapíchování |
| Způsob použití                                  | levý                         |
| Vnitřní chlazení                                | ano                          |
| Možnost axiálního upichování                    | ano                          |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX20

674248 TX20

Upínací šroub Typ 8

279815 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500