

Garant**TK navrtávák pro NC stroje 90° prodloužený spirálový, TiAlN, Ø DC h6: 6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	121050 6
GTIN	4045197768636
Třída artiklu	11E

Popis

Provedení:

Přesné **středové vybroušení špičky**. **Snadné navrtávání** a **vysoká přesnost tvaru** středícího otvoru. Stabilní díky krátkým třískovým drážkám.

≥ Ø 6 mm s unášecí plochou HB.

Prodloužené provedení.

Použití:

S úhlem špičky **90°** pro navrtávání a současné zahlubování, pokud následuje spirálový vrták menšího Ø.

Upozornění:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný Ø (nikoli otáčky pro vnější Ø vrtáku).

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	13 mm
Jmenovitý Ø D_c	6 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Tolerance stopky	h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Celková délka L	140 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma

Tolerance jmenovitý Ø	h6
Vrcholový úhel	90 stupeň
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Navrtávák

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	260 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	240 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	200 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		