



## Rádlovací kolečko PM, GE 30°, Ø rýhovacího kolečka d<sub>1</sub> × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 10X4/0,6 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290196 10X4/0,6
GTIN	4030741286360
Třída artiklu	29I

### Popis

#### Provedení:

Odolné proti opotřebení, ze slinutého kovu.

#### Upozornění:

**Další velikosti k dodání na poptávku.**

Ø d<sub>2</sub> otvoru rýhovacího kolečka: 4 mm

### Technický popis

Rozteč zubů	0,6
Ø d <sub>1</sub> rýhovacího kolečka	10 mm
Šířka rýhovacího kolečka b	4 mm
Ø d <sub>2</sub> otvoru rýhovacího kolečka	4 mm
Provedení rýhovacího kolečka	GE 30°
Pro normu	DIN 82

Řezný materiál	PM
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	35 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	M
CuZn	vhodný	65 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		