

Garant**Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý Ø D: 11,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236677 11,8
GTIN	4045197769145
Třída artiklu	21S

Popis**Použití:**

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý Ø v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.

Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

Upozornění:

Předvrtaný Ø nesmí být menší než Ø d_{min} .

Technický popis

Ø stopky D_s h6	10 mm
Délka vyložení L_1	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142 HB725
Minimální Ø d_{min}	10,8 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdem excentru	11,5 - 12,3 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680	10
Počet břitů Z	1
Jmenovitý Ø D	11,8
Vrcholový úhel	180 stupeň
Provedení stopky	DIN 1835 A

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP