

**Garant****SNMG 150612, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 150612 HB7020 Rohový rádius: 1,2 mm  
Druh: HB7020  
Lamač třísek: SM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	SM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení