


**Garant****SNMM 190624, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMM 190624 HB7020 Rohový rádius: 2,4 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 12 mmPosuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 300 m/min
Lamač třísek	SR
Hloubka řezu $a_p$	2 - 12 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7020
Hlavní způsob použití	P

Rohový rádius	2,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMM 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení