

## Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 10×D, Systém / Ø stopky: QC/20



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	264904 QC/20
GTIN	4251414902275
Třída artiklu	29E

### Popis

#### Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

#### Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

#### Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Systém: QC

Celková délka  $L_{celk.}$ : 260 mm

rozsah, který nelze upnout S: 136,5 mm

Doporučená délka upínání: 80 mm

Montážní šroub: 269025 2

### Technický popis

Doporučená délka upínání	80 mm
Systém	QC
rozsah, který nelze upnout S	136,5 mm
Stopka Ø	20 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	260 mm
Montážní šroub	269025 2
Hloubka vnitřního soustružení do	10×D
Kmitání	tlumené
vnitřní chlazení	ano

### Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm	674242 2