

Vyvrtávací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: DM/16**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **10xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: DVUNR/L

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VNMG 1604..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení: 29 mm

Celková délka: 35 mm

Technický popis

System	DM
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	DVUNR/L
Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
Velikost destiček	16 mm
Celková délka	35 mm
Středové přesazení	29 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VNMG 1604..
Podložka	259033 5
Šroub pro podložku	259027 3
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 7
Série	Vyvrťovací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

Príslušenství

Podložka	259227
Šroub pro podložku	259613
Jednotka patek	259509
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15