

Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 10×D, Systém / Ø stopky: QC/25



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	264904 QC/25
GTIN	4251414902329
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Systém: QC

Celková délka $L_{celk.}$: 330 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 2,5 mm

rozsah, který nelze upnout S: 161,9 mm

Doporučená délka upínání: 100 mm

Montážní šroub: 269025 2

Technický popis

Doporučená délka upínání	100 mm
Středové přesazení H základního korpusu	2,5 mm
Stopka Ø	25 mm
Systém	QC

rozsah, který nelze upnout S	161,9 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	330 mm
Montážní šroub	269025 2
Hloubka vnitřního soustružení do	10×D
Kmitání	tlumené
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500