

Základní korpus vyvrtávací tyče ocel DM, 5×D, Systém / Ø stopky: DM/60**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 264910 DM/60 |
| GTIN | 4251414902206 |
| Třída artiklu | 29E |

Popis**Provedení:**

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Upozornění:

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 508 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 10 mm

Montážní šroub: 269025 1

Technický popis

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Středové přesazení H základního korpusu | 10 mm |
| Ø stopky | 60 mm |
| Systém | DM |
| Montážní šroub | 269025 1 |
| Vysoký tlak spojovací hadice | 269207 |
| Konektor pro přípojku chladicího média | 269208 |
| Celková délka L | 508 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | 264838; 264839 |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Základní korpus vyvrtávací tyče |

Příslušenství

PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2 mm

674242 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500