

## Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 8×D, Systém / Ø stopky: DM/40



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Třída artiklu	29E

### Popis

#### Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

#### Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

#### Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Systém: DM

Celková délka  $L_{celk.}$ : 448 mm

rozsah, který nelze upnout S: 182,9 mm

Doporučená délka upínání: 160 mm

Montážní šroub: 269025 1

### Technický popis

Stopka Ø	40 mm
Systém	DM
Celková délka $L_{celk.}$	448 mm
rozsah, který nelze upnout S	182,9 mm

Doporučená délka upínání	160 mm
Montážní šroub	269025 1
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Kmitání	tlumené
vnitřní chlazení	ano

### Příslušenství

Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500