




Sada rádlovacího frézovacího nástroje, Velikost stopky: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290219 16
GTIN	4030741656897
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Obsah:

Po 1 ks rádlovacího frézovacího nástroje č. 290200 a č. 290210: vel. 16

Po 2 ks rádlovacích koleček č. 290261: vel. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Po 1 ks rádlovacích koleček č. 290276/290281: vel. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Technický popis

Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RBL45° 1×BR15°
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°

Pro rádlovaný profil	RAA 1×BL30°
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 16 mm	290210 16
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 16 mm	290200 16
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8