

Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 8×D, Systém / Ø stopky: DM/50



Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 264920 DM/50 |
| GTIN | 4251414902169 |
| Třída artiklu | 29E |

Popis

Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Systém: DM

Celková délka $L_{celk.}$: 568 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 5 mm

rozsah, který nelze upnout S: 215,9 mm

Doporučená délka upínání: 200 mm

Montážní šroub: 269025 1

Technický popis

| | |
|---|--------|
| Doporučená délka upínání | 200 mm |
| Středové přesazení H základního korpusu | 5 mm |
| Systém | DM |
| Stopka Ø | 50 mm |

| | |
|----------------------------------|----------|
| rozsah, který nelze upnout S | 215,9 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 568 mm |
| Montážní šroub | 269025 1 |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D |
| Kmitání | tlumené |
| vnitřní chlazení | ano |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm | 674242 2 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |