

**Garant****Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem  $\varnothing d = 32$  mm, Závít M  $\times$  L:  
M16X260****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 301368 M16X260 |
| GTIN           | 4045197770936  |
| Třída artiklu  | 31Z            |

**Popis****Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

**Použití:**

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

**Technický popis**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Vnější $\varnothing D$           | 29 mm                   |
| Otvor $\varnothing D_1$          | 17 mm                   |
| $\varnothing$ stopky d           | 32 mm                   |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 260 mm                  |
| Závít M                          | M16                     |
| Užitná délka $L_1$               | 200 mm                  |
| Upnutí                           | $\varnothing d = 32$ mm |
| Vnitřní chlazení                 | ano                     |
| Kmitání                          | tlumené                 |
| Druh produktu                    | Prodloužení             |

