


Garant**Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365035 60
GTIN	4045197770677
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

- **Stabilní konstrukce se silným vodícím šroubem.**
- **Čelisti kalené a broušené.**
- **Přesné upínání díky plochému vedení.**
- **Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.**
- **Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.**
- **Patentovaná integrovaná excentrická rychloupínací čelist pro bezpečné upnutí na vrtacím stole.**
- **Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.**

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do **0,10 mm**.

Technický popis

Rozsah upínání b	79 mm
Vzdálenost upínacích drážek	90 mm

Celková výška c	55 mm
Šířka základního tělesa	115 mm
Maximální délka L ₄	271 mm
Délka základního tělesa a	169 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	BM svěrák modrý
Šířka čelistí A	60 mm
Šířka upínacích drážek	13 mm
Výška čelistí C	25 mm
Hmotnost	3,2 kg
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Příslušenství

Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro rychloupínací svěráky nebo svěráky pro vrtačky Pro typ 60	365036 60
Vodící lišta pro č. 365023	365025
Doraz Typ 1	365028 1
Náhradní vřeteno pro ruční svěrák na vrtačky Pro typ 60	365037 60