

HOLEX®**CNMG 09T304 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 09T304 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Druh	HBX020
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6,5 mm
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální