

Garant
TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202993 8
GTIN	4045197766731
Třída artiklu	11X

Popis

TK fréza HPC 8 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 12 mm

Celková délka L: 58 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm²: 0,025 mm

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Celková délka L	58 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,025 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm
Stopka Ø D_s	8 mm

Délka břitu L_c	12 mm
Počet zubů Z	4
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza