

Garant**TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202993 12
GTIN	4045197766755
Třída artiklu	11X

Popis

TK fréza HPC 12 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8
Počet zubů Z: 4
Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň
Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka: DIN 6535 HB s h6
Počet zubů Z: 4
Délka břitu L_c : 16 mm
Celková délka L: 73 mm
Stopka Ø D_s : 12 mm
Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm²: 0,04 mm

Technický popis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Počet zubů Z	4
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Stopka Ø D_s	12 mm
Celková délka L	73 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,05 mm
Ø břitu D_c	12 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L_c	16 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 12 mm	SZ2025 12
---	-----------